




OMOLOGAZIONE 
 SCALA TEMPERATURA PER IL REGOLABILE 30°-90°C±3°C
 TARATURA DEL REGOLABILE IN BAGNO NORMALIZZATO: 89°C±3°C
 DIFFERENZIALE : 4°C±2°C
 TARATURA TERMOSTATO DI SICUREZZA IN BAGNO NORMALIZZATO: 97°C±3°C
 TERMINALI FASTON 6.3 mm CON MORSETTIA A VITE
 T80

APPROVALS 
 TEMPERATURE RANGE FOR ADJUSTABLE THERMOSTAT: 30°-90°C±3°C
 CALIBRATION IN NORMALIZED BATH FOR ADJUSTABLE THERMOSTAT: 89°C±3°C
 DIFFERENTIAL : 4°C±2°C
 CALIBRATION IN NORMALIZED BATH FOR SAFETY MANUAL RESET THERMOSTAT: 97°C±3°C
 TABS TYPE 1/4" WITH SCREW TERMINALS
 T80

COLORI COLOURS

SCATOLA : ARANCIONE
 MANOPOLA : NERA
 TAPPO : NERO
 BOX : ORANGE
 KNOB : BLACK
 CAP : BLACK

SCHEMA ELETTRICO
 ELECTRICAL DIAGRAM



SICUREZZA A RIARMO MANUALE
 SAFETY WITH MANUAL RESET


TERMOSTATO REGOLABILE
 ADJUSTABLE ELECTRIC THERMOSTAT

TU COMBI 30°-90°C T.F. 97°C

caem anal.

Via Rivera 106-108

10040 ALMESE (TO)



SCALA :

DATA : 30-01-2009

DIS. TACCA GIANLUCA

VISTO

SOSTITUISCE IL:

LP4470

DIS. N°

MATERIALE

FINITURA